

Flexible  
System  
フレキシブルシステム

FXドライヤー  
CL-319-033-0  
33cm

特長

▶5色のカラーキャップ

清掃レベルや清掃区域に応じてキャップカラーを選ぶことで、用具の使い分けがスムーズに行うことができ、交差汚染などの抑止効果が望めます。

▶ネオプレンゴム

耐油性・耐摩耗性に優れたゴムを使用しています。

▶スベアの交換が簡単です。


樹脂製ピンのはめ込み式なので、ドライバーなどの工具を使わずにスベアの交換が簡単に行えます。

スベアNo.	品名
90	FXドライヤー スベア 33cm

\*品名とスベアNo.をお確かめの上、お買い求めください。

カラーキャップの取り付け方

図の部分にカラーキャップを取り付けてお使いください。  
(一度取り付けると外すことができません。)



カラーキャップ

△ご注意

- 振り回したり、ヘッドを人体に向けてください。  
ケガや目を傷つける恐れがあります。
- スベアの交換時に手や指をはさまないようご注意ください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 清掃以外の用途には使用しないでください。

使用上のご注意

吊り下げて保管してください。長期間床に放置すると床が変色したり、先ゴムにクセが付く恐れがあります。

品質表示

材質 頭:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、  
先ゴム:ネオプレン、ピン:ポリプロピレン

サイズ 約330mm



TERAMOTO 株式会社 テラモト

本社 大阪市西区立売堀3-5-29  
東京本社 千葉県市川市欠真間1-8-23

消費者相談室 06-6541-3396

受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>



Flexible  
System  
フレキシブルシステム

FXドライヤー  
CL-319-048-0  
48cm

特長

▶5色のカラーキャップ

清掃レベルや清掃区域に応じてキャップカラーを選ぶことで、用具の使い分けがスムーズに行うことができ、交差汚染などの抑止効果が望めます。

▶ネオプレンゴム

耐油性・耐摩耗性に優れたゴムを使用しています。

▶スベアの交換が簡単です。


樹脂製ピンのはめ込み式なので、ドライバーなどの工具を使わずにスベアの交換が簡単に行えます。

スベアNo.	品名
91	FXドライヤー スベア 48cm

\*品名とスベアNo.をお確かめの上、お買い求めください。

カラーキャップの取り付け方

図の部分にカラーキャップを取り付けてお使いください。  
(一度取り付けると外すことができません。)



カラーキャップ

△ご注意

- 振り回したり、ヘッドを人体に向けてください。  
ケガや目を傷つける恐れがあります。
- スベアの交換時に手や指をはさまないようご注意ください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 清掃以外の用途には使用しないでください。

使用上のご注意

吊り下げて保管してください。長期間床に放置すると床が変色したり、先ゴムにクセが付く恐れがあります。

品質表示

材質 頭:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、  
先ゴム:ネオプレン、ピン:ポリプロピレン

サイズ 約480mm



TERAMOTO 株式会社 テラモト

本社 大阪市西区立売堀3-5-29  
東京本社 千葉県市川市欠真間1-8-23

消費者相談室 06-6541-3396

受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>

